





## Digitales Absaugsystem 9000-400i



1. Sauganschluss (links)
2. Labyrinth Sackvorfilter
3. Hauptfilter (HEPA-Teil)
4. Hauptfilter (Aktivkohle-Teil)
5. Reinluftauslass (Rückseite)
6. Filterverriegelung
7. Filtertypenschild



Graphikanzelge:

- 1: Spalte 1 - Zustand des Partikefilters
- 2: Spalte 2 - Zustand des Aktivkohlefilters
- 3: Spalte 3 - Partikelsensor
- 4: Maschinentemperatur
- 5: Maschinensymbol (unterschiedlich)
- 6+7: Anzeige für Filterfehlfunktion
- 8: Lautanzeige Motor
- 9: Luftstrom - Einstellwert
- 10: Tatsächlicher Luftstrom

### Digitales Kontrollsystem

Neuentwickelte Regelung, Überwachung und Sicherheitsmerkmale gewährleisten nicht nur Konformität mit internationaler Gesetzgebung zum Arbeitsplatzschutz, sondern bieten auch Kosteneinsparungen im Produktionsablauf.

#### Technische Daten

#### 9000-400i

|                         |                 |
|-------------------------|-----------------|
| Artikelnr. Volumenstrom | 103.086.401.00D |
| Artikelnr. Vakuum       | 103.086.401.01D |
| Spannung                | 230V ±10%       |
| Leistungsaufnahme       | 1,3kW           |
| Frequenz                | 50Hz            |
| Geräuschentwicklung     | 52dBA           |
| Durchsatz (maximal)     | 400m³/h         |
| Abmessungen B x T x H   | 465x513x1070mm  |
| Gewicht (inkl. Filter)  | 60kg            |
| Sauganschluss Ø         | 80mm            |

### Eigenschaften

- Schutz des Personals durch ständige Überwachung der Abgasemissionen
- Vollautomatisches Kontrollsystem regelt die Einhaltung eines konstanten Luftstroms durch variable Motorgeschwindigkeit
- Übersichtliche Statusanzeige der aktuellen Parameter auf dem Grafik-Display
- Problemlose Identifizierung von Warnungen und Störungen
- Integrierter Labyrinth- Balgensäckefilter zur Aufnahme großer Partikel
- Vorfilter Matte zum Schutz des HEPA Filters
- Kombierter HEPA/Aktivkohle Filter zur Aufnahme von Feinstaub und zur Neutralisierung von Prozessgasen
- Fern Ein- Ausschaltung
- Einstellbare Vor- und Nachlaufzeit
- Fehlersignal bei Auftreten einer Störung
- Wahlweise Volumenstrom- oder Vakuumregelung

### 9000 - 400i Verfügbare Standardfilter

| Filtertyp   | Filterbezeichnung | Artikelnr. | Filterbezeichnung  | Artikelnr. | Filterbezeichnung | Artikelnr. |
|-------------|-------------------|------------|--------------------|------------|-------------------|------------|
| Hauptfilter | HEPA/Aktivkohle   | 113.505    | HEPA/Aktivkohle 2* | 113.579    | Reinraumfilter    | 113.512    |
| Hauptfilter | Aktivkohle        | 113.508    | HEPA/CSA (Acryl)   | 113.662    |                   |            |
| Vorfilter   | Matte F5          | 202.260    |                    |            |                   |            |
| Sackfilter  | Labyrinth F6      | 111.057    | Labyrinth F8/F9    | 111.097    |                   |            |

\* Doppelt aktiviert